

**Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 10mm****Données de commande**

N° commande	202296 10
GTIN	4045197866493
Classe d'article	12X

Description**Exécution:**

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Description technique

Longueur totale L	72 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Type de queue	HB
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Nombre de dents Z	3
Longueur de coupe L _c	22 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,09 mm
Ø queue D _s	10 mm
Avance f _z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,06 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Ø dents D _c	10 mm
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré

Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le contournage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	160 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	75 m/min	K
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	adaptée		