

**HOLEX****Disque à tronçonner HOLEX Pro «2 en 1», Ø disque: 100mm****Données de commande**

N° commande	563500 100
GTIN	4045197438577
Classe d'article	52M

**Description****Exécution:****Disque à tronçonner universel pour l'acier et l'INOX.**

Bonne qualité de coupe et résistant. Ø alésage 16 mm.

**Utilisation:**Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale  $v_c$  est de 80 m/s.**Spécification:****A30Q-BF.****Remarque(s):**

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

**Description technique**

Forme	41
Forme	droit
Epaisseur de disque	1,6 mm
Vitesse de rotation max.	15300 min <sup>-1</sup>

Ø alésage	16 mm
Spécification	A30Q-BF
Ø disque	100 mm
Pour épaisseurs de matériaux	7,7 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier.
Machine motrice	Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		