



Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 5,75 mm



Données de commande

N° commande	202298 5,75
GTIN	4045197866660
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 45 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe L_c : 10 mm

Longueur totale L: 54 mm

Ø queue D_s : 6 mm

Type de queue: HB

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,2 mm

Description technique

Queue	DIN 6535 HB avec h6
Longueur totale L	54 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,03 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Nombre de dents Z	3
Ø dents D_c	5,75 mm

Ø queue D_s	6 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Avance f_z pour le dressage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Longueur de coupe L_c	10 mm
Type de queue	HB
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le contournage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique