

**Garant****Taraud machine pour inserts filetés HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M12****Données de commande**

N° commande	133550 EG-M12
GTIN	4045197862082
Classe d'article	11H

**Description****Exécution:**

Taraud suivant **DIN 40435** (similaire à DIN 371 / DIN 376).

Durée de vie exceptionnelle grâce au substrat de haute qualité et au revêtement TiCN. Convient à de nombreuses applications dans différents matériaux.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de filetages intérieurs CE selon un filetage ISO métrique <strong>DIN 8140</strong> pour <strong>inserts filetés STI</strong> (Screw Threat Insert).

**Remarque(s):**

Veillez à toujours **tenir compte du Ø de pré-perçage d'avant-trou** (voir tableau)!

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 40435

Classe de tolérance: 6H mod.

Pas de filetage: 1,75 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 11 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 12,5 mm

**Description technique**

Pas de filetage	1,75 mm
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 40435
Nombre de goujures	4
Ø perçage	12,5 mm

Carré corps □	9 mm
Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	12 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	11 mm
Longueur totale L	110 mm
Classe de tolérance	6H mod.
Profondeur de filetage	36 mm
Taille de filetage	M12
Revêtement	TiCN
Type de filetage	EG-M
Angle de flanc	60 degré
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	vert
Type de produit	Taraud