

Garant**Porte-outils à bride, droite, Carré / plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	170 mm
Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L ₁	40 mm
Vis pour bride de serrage	259021 1
Code ISO porte-outils	MVPCR/L 3232P16
Bride de serrage	259038 2
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Sous-plaquette	259031 39
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Taille de queue	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	117,5 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Sous-plaquette Type 39	259031 39
Bride de serrage Type 2	259038 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500