

3M**Lunettes de protection confort SecureFit™ 400, Teinte des verres: YELLOW****Données de commande**

N° commande	096205 YELLOW
GTIN	4054596052772
Classe d'article	04M

Description**Exécution:**

Avec leurs **19 g**, ces **lunettes de protection extrêmement flexibles** et sportives comptent parmi les poids plume de leur catégorie. Grâce à leur **technologie spéciale de répartition des pressions**, les branches s'ajustent parfaitement à la morphologie du visage pour minimiser les zones de pression contre l'oreille. De conception innovante, elles sont agréables à porter et offrent un taux d'acceptation accru, renforcé par l'utilisation de **coussinets réglables au niveau du pont** ainsi que d'un moelleux **capitonnage à l'extrémité des branches**. De conception étroite, ces lunettes sont en plus parfaitement combinables avec d'autres EPI. Avec **oculaire jaune** pour une **perception accrue des contrastes** (crépuscule, brouillard, pluie fine).

Exécution - Descriptif:

- **Excellente adaptation à chaque forme de tête.**
- **Port sûr même en cas de mouvements intenses.**

Norme:

EN 166 EN 170

Description technique

Matériau verres	Polycarbonate
Poids	19 g
Identification des verres	2C-1,2 3M 1 FT
Protection anti-UV	Standard
Série	SecureFit™

Identification de la monture	3M EN166 FT CE
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Type de produit	Lunettes de protection

Accessoires

Boîtes de rangement	096910
Fixation murale pour lingettes de nettoyage imprégnées	096691
Chiffons de nettoyage pour lunettes 100 pièces	096690
Étuis à lunettes Type	096930