

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / Dim. plaquette: 40/16mm**

Données de commande

N° commande	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Vis pour bride	259021 1
Hauteur de serrage L_2	38,5 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Longueur totale L	300 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Code ISO porte-outils	A40T MVUNR/L 16
Bride de serrage	259038 4
Sous-plaquette	259031 39
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Taille plaquette	16 mm
Déport L_3	27 mm
Ø queue D_s	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Bride de serrage Type 4	259038 4
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Sous-plaquette Type 39	259031 39
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500