

**Garant****Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / Dim. plaquette: 32/16mm**

## Données de commande

N° commande	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Classe d'article	21T

## Description technique

Vis pour sous-plaquette	259025 3
Longueur totale L	250 mm
Sous-plaquette	259031 39
Taille plaquette	16 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Longueur de col L <sub>1</sub>	96 mm
Code ISO porte-outils	A32S MVZNR/L 16
Vis pour bride	259021 4
Bride de serrage	259038 2
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	48 mm
Déport L <sub>3</sub>	30 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	31 mm
Profondeur utile T	14 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Sous-plaquette Type 39	259031 39
Vis pour bride de serrage Type 4	259021 4
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Bride de serrage Type 2	259038 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500