

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / Dim. plaquette: 40/16mm


Données de commande

N° commande	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	35 mm
Hauteur de serrage L_2	38,5 mm
Vis pour bride	259021 4
Code ISO porte-outils	A40T MVZNR/L 16
Bride de serrage	259038 2
Longueur de col L_1	120 mm
Longueur totale L	300 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Sous-plaquette	259031 39
Ø pré-perçage min. D_{min}	57 mm
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Profondeur utile T	15 mm
Ø queue D_s	40 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Vis pour bride de serrage Type 4	259021 4
Sous-plaquette Type 39	259031 39
Bride de serrage Type 2	259038 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500