

**Garant****Porte-outils à cliquet long, Tout acier, Longueur totale: 250 mm****Données de commande**

N° commande	149000 250
GTIN	4045197861689
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d'entraînement. Poignée coulissante avec gorge à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d'arrêt. Bloc porteur chromé. Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. **Modèle tout acier** pour une charge dynamométrique élevée. Porte-outils à concentricité exacte et tolérances serrées. Mors de serrage fraisés et trempés par induction pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale.

**Utilisation:**

Idéal pour le taraudage dans les endroits profonds et difficiles.

**Remarque(s):**

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.

capacité: 2,6 - 5,5 mm

Pour tarauds main DIN 352: M3 – M10

Mors de rechange 148710 réf.: 85

**Description technique**

<input type="checkbox"/> capacité	2,6 - 5,5 mm
-----------------------------------	--------------

Longueur totale	250 mm
Pour tarauds main DIN 352	M3 – M10
Mors de rechange 148710 réf.	85
Matière	Tout acier
Type de produit	Porte-outils