



Etou modulaire, Largeur mors A: 200/3mm



Données de commande

N° commande	362100 200/3
GTIN	2050001719522
Classe d'article	35G

Description

Exécution:

- Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)
- Réglage aisé de la capacité de serrage.
- Etou machine avec mors plaqueurs.
- Cémentés HRC 60.
- Parallélisme 0,02 mm.

Livraison:

Avec mors plaqueurs, 1 butée de pièce, 2 taquets de positionnement 362160 réf. 16/16, 1 clé de serrage, 1 clé à poignée transversale.

Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.

Description technique

Taquet pos. longit. l	16 mm
Hauteur corps de base G	70 mm
Taquet pos. transv. n	16 mm
Plage de serrage b	300 mm
Hauteur mors C	65 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	Gerardi 200

Largeur mors A	200 mm
Longueur totale L	595 mm
Poids	69 kg
Force de serrage maximale à 120 Nm	40 kN
Série	Gerardi 200
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 12/16 mm	362160 12/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 20/16 mm	362160 20/16
Paire de brides de serrage Pour largeur mors 200 mm	362120 200
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 18/16 mm	362160 18/16
Mors supplémentaire lisse, dur (pièce) Pour largeur mors 200 mm	362147 200
Mors supplémentaire lisse, doux (pièce) Pour largeur mors 200 mm	362148 200
Mors supplémentaire strié en longueur (pièce) Pour largeur mors 200 mm	362146 200
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 16/16 mm	362160 16/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 14/16 mm	362160 14/16