



## Étau haute pression sans base tournante, Largeur mors: 135mm



### Données de commande

N° commande	362075 135
GTIN	2050001760852
Classe d'article	32E

### Description

#### Exécution:

- **Corps de base et mors mobile en fonte sphéroïdale FGS 60, glissières trempées et rectifiées.**
- **Amplificateur de puissance mécano-hydraulique avec force de serrage présélectionnable.**
- **Broche haute pression sans entretien et entièrement protégée.**
- **En série avec mors de serrage lisses, trempés et rectifiés.**
- **Plaque inférieure avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l'étau dans les deux sens.**

#### Légende:

Mors interchangeable.

Réglage rapide de la plage de serrage.

Pré-réglage de la pression de serrage.

#### Utilisation:

Pour un serrage sûr et sans vibrations, en cas d'efforts de coupe et d'avance élevés. Serrage rapide avec la manivelle.

#### Livraison:

Avec 1 paire de mors de serrage striés (verso lisse), manivelle.

#### Accessoire(s):

Mors de rechange 362076; 362077; 362079, base tournante 362073.

### Description technique

Force serrage	40 kN
---------------	-------

Hauteur d'appui G $\pm 0,02$	72,5 mm
Plage de serrage b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Hauteur mors C	39,6 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	Etaux HD
Poids	39 kg
Plage de serrage b III	144 - 220 mm
Hauteur corps de base c	112 mm
Plage de serrage b II	69 - 147 mm
L <sub>4</sub>	461 - 679 mm
Largeur mors	135 mm
Type de produit	Etaux machine

## Accessoires

Base pivotante pour étau Pour largeur mors 135 mm	362073 135
Mors de serrage avec rainures longitudinales, autre face lisse Pour largeur mors 135 mm	362076 135
Mors de serrage avec rainures fines, autre face avec rainures longitudinales Pour largeur mors 135 mm	362077 135
Mors de serrage avec prismes, autre face avec rainures longitudinales Pour largeur mors 135 mm	362079 135
Base pivotante pour étau Pour largeur mors 113 mm	362073 113