



## Etou modulaire, Largeur mors A: 200/4mm



### Données de commande

N° commande	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Classe d'article	35G

### Description

#### Exécution:

- Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)
- Réglage aisé de la capacité de serrage.
- Etou machine avec mors plaqueurs.
- Cémentés HRC 60.
- Parallélisme 0,02 mm.

#### Livraison:

Avec mors plaqueurs, 1 butée de pièce, 2 taquets de positionnement 362160 réf. 16/16, 1 clé de serrage, 1 clé à poignée transversale.

#### Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.

### Description technique

Largeur mors A	200 mm
Plage de serrage b	400 mm
Poids	74 kg
Taquet pos. longit. l	16 mm
Hauteur mors C	65 mm
Taquet pos. transv. n	16 mm

Code couleur pour accessoires adaptés	Gerardi 200
Longueur totale L	695 mm
Hauteur corps de base G	70 mm
Force de serrage maximale à 120 Nm	40 kN
Série	Gerardi 200
Type de produit	Etaux machine

## Accessoires

Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 12/16 mm	362160 12/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 16/16 mm	362160 16/16
Paire de brides de serrage Pour largeur mors 200 mm	362120 200
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 18/16 mm	362160 18/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 14/16 mm	362160 14/16
Mors supplémentaire strié en longueur (pièce) Pour largeur mors 200 mm	362146 200
Mors supplémentaire lisse, dur (pièce) Pour largeur mors 200 mm	362147 200
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 20/16 mm	362160 20/16
Mors supplémentaire lisse, doux (pièce) Pour largeur mors 200 mm	362148 200