

**PLANOLITH****Paire de poupées mobiles, qualité 1, exécution lourde, Hauteur pointe: 150mm****Données de commande**

N° commande	431710 150
GTIN	2050001039149
Classe d'article	46H

**Description****Exécution:**

En fonte spéciale dense avec une résistance à l'usure particulièrement élevée. Une poupée mobile à fourreau fixe et une poupée mobile à fourreau mobile axialement. Réglage des fourreaux par levier manuel. Avec prismes rapportés trempés.

**Précision:**

Qualité 1. Précision d'axe  $\pm 0,008$  mm.

**Remarque(s):**

Attention: la livraison s'effectue en **port dû**. Autres hauteurs de pointe sur demande.

**Description technique**

Poids par paire	28 kg
Longueur par paire	360 mm
Largeur	120 mm
Charge admissible max.	75 kg
Hauteur pointe	150 mm
Prismes pour $\varnothing$ d'arbre	10 - 50 mm
Cône des fourreaux	MK2

Précision d'axe	±0,008 mm
Qualité	1
Type de produit	Poupée