

PLANOLITH**Paire de poupées mobiles, qualité 1, exécution lourde, Hauteur pointe: 200mm****Données de commande**

N° commande	431710 200
GTIN	2050001039156
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

En fonte spéciale dense avec une résistance à l'usure particulièrement élevée. Une poupée mobile à fourreau fixe et une poupée mobile à fourreau mobile axialement. Réglage des fourreaux par levier manuel. Avec prismes rapportés trempés.

Précision:

Qualité 1. Précision d'axe $\pm 0,008$ mm.

Remarque(s):

Attention: la livraison s'effectue en **port dû**. Autres hauteurs de pointe sur demande.

Description technique

Cône des fourreaux	MK2
Prismes pour \varnothing d'arbre	10 - 50 mm
Longueur par paire	390 mm
Hauteur pointe	200 mm
Largeur	120 mm
Poids par paire	33 kg
Charge admissible max.	75 kg

Précision d'axe	±0,008 mm
Qualité	1
Type de produit	Poupée