



Disque à lamelles SLTT (ZA), plat-bombé pour acier, Ø 178 mm, Grain: 60



Données de commande

N° commande	565403 60
GTIN	4027497388967
Classe d'article	53L

Description

Exécution:

La disposition et **la forme brevetées des lamelles (falciformes)** permettent un garnissage et une durée de vie maximum.

Plateau-support robuste en tôle d'acier. Silencieux et générant peu de vibrations.

Zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

Utilisation:

Pour **capacité d'abrasion maximale** et longue durée de vie.

Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d'angle, etc., voir code article 566300 et suivants.

Vitesse de rotation maximale: 80 m/s

Forme: plat-bombé

Ø alésage: 22,23 mm

Description technique

Forme	plat-bombé
Grain	60
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	178 mm

Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 178 mm
Support	Plateau en tôle d'acier
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		