



Disque à lamelles V4 Master, (ZA), plateau en fibres de verre, bombé pour l'acier et l'INOX, Ø 125 mm, Grain: 60



Données de commande

N° commande	565445 60
GTIN	4027497469970
Classe d'article	53L

Description

Exécution:

La disposition et la **forme brevetées des lamelles (falciformes)** permettent un garnissage et une durée de vie maximum.

Garnissage élevé pour une durée de vie maximale et une **stabilité exceptionnelle des arêtes**. La zone de courbure profonde permet une utilisation optimale du tissu abrasif (ZA).

ZA: zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

Utilisation:

Idéal pour le **polissage des arêtes** afin d'**arrondir des arêtes vives** et pour le ponçage de cordons de soudure et de résidus de scories sur des machines puissantes.

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Forme	bombé
Grain	60

Ø disque	125 mm
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		