

## Filetage Tampon fileté N'ENTRE PAS, Filetage: M48



### Données de commande

N° commande	486030 M48
GTIN	4045197213150
Classe d'article	48B

### Description

#### Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

**Tampon ENTRE et tampon N'ENTRE PAS séparés (DIN 2240, partie 2, forme GE).**

#### Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

Classe de tolérance 6H (jusqu'à M 1,4 = 5H).

#### Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

### Description technique

Classe de tolérance	6H
Pas de filetage	5 mm
Filetage	M48
Norme	DIN 13
Type de filetage	M
Plage de tolérance	H
Qualité	6

Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Étalonnage	L11
Type de produit	Tampons filetés n'entre pas

### Services

Étalonnage DAKkSTampon lisse fileté ENTRE ou N'ENTRE PAS Ø maximal 90 mm	028540 90
ÉtalonnageTampons filetés ENTRE ou N'ENTRE PAS Ø maximal 60 mm	028500 60