

PLANOLITH**Etalon de contrôle pour machines Axis-Inspect-Master, Largeur×longueur:
800X600 mm****Données de commande**

N° commande	431882 800X600
GTIN	2050001949936
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

Forme rectangulaire en granit naturel sélectionné avec alésages d'allègement et 12 trous d'ajustement (manchons en céramique).

Avantage(s):

Réduction des temps d'arrêt des machines. Economie de frais d'entretien.

Utilisation:

Instrument de mesure et de contrôle pour machines-outils à commande CNC, machines ou bras de mesure. Pour le contrôle rapide de la géométrie et de la position des machines, p. ex. après un accident.

Précision:

Les 4 faces latérales sont usinées de manière perpendiculaire et parallèle les unes par rapport aux autres (2µm). La face avant est usinée de manière angulaire. La position des 12 trous d'ajustement est mesurée avec précision dans le certificat de conformité usine fourni.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Attention: la livraison s'effectue en **port dû**.

Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Planéité de la face avant: 0,01 mm

Planéité des surfaces latérales: 0,002 mm

Perpendicularité: 0,002 mm

Epaisseur: 70 mm

Poids: 90 kg

Description technique

Planéité de la face avant	0,01 mm
Largeur	800 mm
Epaisseur	70 mm
Poids	90 kg
Longueur	600 mm
Planéité des surfaces latérales	0,002 mm
Perpendicularité	0,002 mm
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Etalons de contrôle pour machines

Accessoires

Produit d'entretien pour marbre Contenu 0,5 kg	431840 0,5
Produit de nettoyage pour le marbre Contenu 0,5 l	431841 0,5