

**Fraise rotative Denture INOX – grossière, Carbure, Type: F1020****Données de commande**

N° commande	547200 F1020
GTIN	4007220952351
Classe d'article	55F

Description**Exécution:**

La géométrie innovante des dents offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. Formation des copeaux et états de surface d'excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration).
Queue Ø 6 mm.

Utilisation:

Optimisée pour l'usinage d'**aciers austénitiques et inoxydables**, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

Description technique

Forme	F1020
Forme	Ogive bout rond
Longueur totale	60 mm
Degré de finesse de la denture	grossier
Abréviation denture	INOX
Ø tête	10 mm
Ø queue	6 mm
Longueur tête	20 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		