

**Disque fibre XF 870 (CER), Ø 125 mm, Grain: 40****Données de commande**

N° commande	566560 40
GTIN	4018875312636
Classe d'article	56V

**Description****Exécution:**

**Fibre vulcanisée** résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.

**VSM XF 870** Disque en fibre avec **capacité d'abrasion très élevée et agressivité maximale**, excellente durée de vie. Sans échauffement. Convient parfaitement pour tous les aciers, les alliages de nickel réfractaires et les aciers CrNi inoxydables.

Type de grain: **grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE)**.

**Utilisation:**

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le **ponçage de surfaces planes ou incurvées** avec une **flexibilité** optimale.

**Description technique**

Grain	40
Ø disque	125 mm
Série	XF870

Abrasifs	grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Support	Disque en fibre
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Ø alésage	22,23 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Vitesse de rotation max.	12200 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Disque en fibre

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Plateau-support ISOsouple/lisse Ø ext. 117 mm	566650 117
Plateaux-supportsdur/nervuré Ø ext. 125 mm	566672 125
Plateau-support ISOmi-dur/nervuré Ø ext. 117 mm	566670 117