

**Disque fibre XF 850 (CER), Ø 115 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	566456 80
GTIN	4018875669273
Classe d'article	56V

Description**Exécution:**

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.

Disque fibre universel VSM XF 850 avec **grande capacité d'abrasion et agressivité** et longue durée de vie. Meulage à froid. Convient très bien pour tous les aciers alliés et les alliages d'aluminium.

Type de grain: **grain mixte céramique-ZA avec revêtement abrasif (TOP SIZE)**.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

Description technique

Grain	80
Ø disque	115 mm
Série	XF850

Abrasifs	grain mixte céramique-ZA avec revêtement abrasif (TOP SIZE)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Support	Disque en fibre
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Ø alésage	22,23 mm
Optimisé pour le matériau	Aluminium
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Vitesse de rotation max.	13300 min ⁻¹
Type de produit	Disque en fibre

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support ISOmi-dur/nervuré Ø ext. 108 mm	566670 108
Plateau-support ISOsouple/lisse Ø ext. 108 mm	566650 108
Plateaux-supportsdur/nervuré Ø ext. 115 mm	566672 115