

**Garant****Meule sur tige de bouchonnage, Ø tête: 50mm****Données de commande**

N° commande	552000 50
GTIN	4045197240002
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

**Carbure de silicium (SiC)** en grain 46 avec **liant élastique souple dans le plastique (PU)** et collé sur des plateaux-supports avec tige en acier de 6 mm.

**Utilisation:**

Pour le bouchonnage et le polissage décoratif de l'acier, de l'inox et des métaux non ferreux.

**Description technique**

Longueur corps	40 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min <sup>-1</sup>
Ø queue	6 mm
Ø tête	50 mm
Longueur tête	30 mm
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC

Type de produit

Meules de polissage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		