

## Filetage à pas fin Tampon fileté N'ENTRE PAS 6H, M × pas: 48X2



### Données de commande

N° commande	486130 48X2
GTIN	2050001675842
Classe d'article	48B

### Description

#### Exécution:

Le premier pas (à partir d'un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.

Exécution suivant **DIN 2279 – 2299**.

**Tampon ENTRE et tampon N'ENTRE PAS séparés (DIN 2240, partie 2, forme GE).**

#### Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

#### Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

### Description technique

Pas de filetage	2 mm
Classe de tolérance	6H
Filetage	M48
Norme	DIN 13
Type de filetage	MF
Qualité	6
Plage de tolérance	H

Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Étalonnage	L11
Type de produit	Tampons filetés n'entre pas

## Services

Étalonnage Tampons filetés ENTRE ou N'ENTRE PAS Ø maximal 60 mm	028500 60
Étalonnage DAKKSTampon lisse fileté ENTRE ou N'ENTRE PAS Ø maximal 90 mm	028540 90