

3M**Disque de nettoyage grossier (SiC) avec dos en fibre de verre, CG-DB, Ø disque: 115mm**

Données de commande

N° commande	566712 115
GTIN	53134375451777
Classe d'article	53M

Description

Exécution:

Disques abrasifs avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif.

Structure du nylon très grossière, inusable, même sur les revêtements épais et doux.

Corps en nylon souple, idéal pour les **surfaces bombées**. Produit une finition douce et uniforme, convient particulièrement pour les surfaces visibles.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

Avec **dos en fibre de verre pour une utilisation à l'aide du plateau abrasif 566650**.

Remarque(s):

Disques de nettoyage grossier pour meuleuses droites, voir code art. 556270 et suivants.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	5000 - 7000 min ⁻¹
Vitesse de rotation max.	11000 min ⁻¹
Ø alésage	22,23 mm

Ø disque	115 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC
Degré de dureté	moyen
Degré de finesse	très grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	plat
Attribut des noms de produit	CG-DB
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

