


**Plaquette à profil complet 60° int. gauche, HB7010, Nombre de Filets/pouce:
14****Données de commande**

N° commande	270915 14
GTIN	4045197872043
Classe d'article	21J

Description technique

Nombre de filets/pouce	14
Type d'outils	Carbure
Pas de filetage	14 mm
Type d'utilisation	Gauche
Utilisation à l'intérieur/extérieur	intérieur
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HB7010
Type de filetage	UNF-LH
Type de filetage	UN
Type de filetage	UN-LH
Type de filetage	UNC
Type de filetage	UNC-LH

Type de filetage	UNF
Type de filetage	UNEF
Type de filetage	UNEF-LH
Type de filetage	UNS
Type de filetage	UNS-LH
Angle de flanc	60 degré
Epaisseur	3,6 mm
Format plaquette L	16 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

