


**Garant**
**CC.T 120404, Nuance: HB7035-1**


### Données de commande

N° commande	260064 HB7035-1
GTIN	4045197873767
Classe d'article	21G

### Description

CC.T 120404 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Brise-copeaux	SS
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Nuance	HB7035-1
Condition de coupe	Fortement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage