

**Garant****Module de serrage mobile, Pour type: 0****Données de commande**

N° commande	361110 0
GTIN	4045197848949
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.

L'étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105 – 361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123 – 361137.

**Adapté(s) pour:**

Rails de base 361115, broche 361119 et mors rapportés 361123 – 361138.

**Accessoire(s):**

Clé 6 pans avec poignée en T 627424 réf. 5 et clé dynamométrique 656050 réf.120.

**Remarque(s):**

Une douille tournevis de 5 est nécessaire pour la protection de vis.

**Description technique**

Largeur B	100 mm
Poids	4,5 kg
H <sub>1</sub>	85 mm

Hauteur H	108 mm
Longueur L	100 mm
Pour code couleur	Xpent0
Série	Xpent
Type de produit	Elément de serrage