

Garant
CNMG 160612, Nuance: HB7035-1

Données de commande

N° commande	250170 HB7035-1
GTIN	4045197873958
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160612 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 8 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm
Nuance	HB7035-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage