

Garant
CNMG 160612, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250336 HB7035-1
GTIN	4045197873965
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160612 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 8 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 260 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Nuance	HB7035-1
Prof. coupe a_p	1,5 - 8 mm
Brise-copeaux	SG
Application principale	P

Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage