

Garant
DC. T 11T308, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T308 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	SS
Nuance	HB7035-1

Condition de coupe	Fortement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage