

Garant
DNMG 150608, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150608 HB7035-1 Nuance: HB7035-1
 Brise-copeaux: SG
 Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 260 m/min

Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Nuance	HB7035-1
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm

Brise-copeaux	SG
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage