

Garant
KNUX 160405R, Nuance: HB7035-1

Données de commande

N° commande	251070 HB7035-1
GTIN	4045197874320
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160405R HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SG

Brise-copeaux: 3,2 mm

 Prof. coupe a_p : 1 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 260 m/min

Description technique

Brise-copeaux	3,2 mm
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 6 mm
Application principale	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	SG
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405R
Type de produit	Plaquette pour tournage