

Garant
KNUX 160410L, Nuance: HB7035-1

Données de commande

N° commande	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160410L HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	1 mm
Brise-copeaux	SM
Nuance	HB7035-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	2,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410L
Type de produit	Plaquette pour tournage