

Garant**SC. T 120404, Nuance: HB7035-1**

Données de commande

N° commande	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Classe d'article	21G

Description

SC. T 120404 HB7035-1 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Brise-copeaux	SM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage