


Garant
SNMG 120404, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120404 HB7035-1 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min

Nuance	HB7035-1
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage