

**Garant****TNMG 160404, Nuance: HB7035-1**

### Données de commande

N° commande	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Classe d'article	21G

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 320 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/tr
Application principale	P
Nuance	HB7035-1
Brise-copeaux	SM
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Tolérance

M

Type de produit

Plaquette pour tournage