

Garant
VBMT 110304, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	261144 HB7035-1
GTIN	4045197874788
Classe d'article	21G

Description

VBMT 110304 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Nuance	HB7035-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage