

Garant
VB. T 110304, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	261224 HB7035-1
GTIN	4045197874795
Classe d'article	21G

Description

VB. T 110304 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7035-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage