

Garant
VBMT 160402, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Classe d'article	21G

Description

VBMT 160402 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HB7035-1
Brise-copeaux	SS
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	P

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160402
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage