

Garant**VBMT 160408, Nuance: HB7035-1**

Données de commande

N° commande	261154 HB7035-1
GTIN	4045197874832
Classe d'article	21G

Description

VBMT 160408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SS
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7035-1

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage