

Garant
VC. T 160404, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	261458 HB7035-1
GTIN	4045197874900
Classe d'article	21G

Description

VC. T 160404 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035-1
Brise-copeaux	SM
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage