

**Garant**
**WNMG 060408, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 251954 HB7035-1 |
| GTIN             | 4045197874993   |
| Classe d'article | 21G             |

## Description

WNMG 060408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Application principale                        | P                       |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm                  |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,4 mm/tr         |
| Condition de coupe                            | Fortement intermittente |
| Brise-copeaux                                 | SS                      |
| Nuance  | HB7035-1                |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 350 m/min         |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,3 - 2 mm              |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition                |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Code ISO plaquette          | WNMG 060408             |
| Nombre de changements/dents | 6                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |