

**Garant**
**WNMG 080404, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

N° commande	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Classe d'article	21G

## Description

WNMG 080404 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Nuance	HB7035-1
Application principale	P
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Brise-copeaux	SS

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage