



Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, Ø DC h8 (mm/pouces): 7,1



Données de commande

N° commande	114030 7,1
GTIN	4045197850935
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Remarque(s):

Produit succédant à 114050 et 114160.

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 338

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 58,4 mm

Longueur des goujures L_c : 69 mm

Longueur totale L: 109 mm

Ø queue D_s : 7,1 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,07 mm/tr

Description technique

Ø queue D_s	7,1 mm
Norme	DIN 338
Nombre de dents Z	2

Longueur des goujures L_c	69 mm
Avance f dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/tr
Longueur totale L	109 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	58,4 mm
Tolérance \varnothing nominal	h8
\varnothing nom. D_c	7,1 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adapté	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adapté	60 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	moyennement adapté	50 m/min	N
Acier $< 500 \text{ N/mm}^2$	adapté	35 m/min	P
Acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	adapté	32 m/min	P
Acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	adapté	22 m/min	P
Acier $< 1100 \text{ N/mm}^2$	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adapté	30 m/min	K
CuZn	adapté	40 m/min	N
Huile	adapté		
av. arrosage max.	adapté		

