

Garant**Porte-outils longitudinal BMT Eco, BMT: 55/D****Données de commande**

N° commande	319884 55/D
GTIN	4045197877369
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT Eco ou autres. Convient aux porte-outils de tournage standard.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Description technique

x	60 mm
h ₁	20 mm
Machines adéquates	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon

L ₂	64 mm
b ₂	70,5 mm
L ₁	64 mm
h ₂	85 mm
Type de produit	Porte-outils