

**Garant****Porte-outils pour barres d'alésage BMT, BMT: 55/D****Données de commande**

N° commande	319888 55/D
GTIN	4045197877468
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

Pour arrosage interne et externe.

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

**Utilisation:**

Pour l'usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.

**Description technique**

x	60 mm
Machines adéquates	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
l <sub>1</sub>	90 mm
Z	60 mm

$d_a$	40 mm
$h_1$	85 mm
$L_2$	64 mm
$L_3$	45 mm
$L_1$	64 mm
Type de produit	Porte-outils