

Garant**Porte-outils pour barres d'alésage BMT, BMT: 68****Données de commande**

N° commande	319888 68
GTIN	4045197877475
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

Pour arrosage interne et externe.

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.

Description technique

L ₁	110 mm
L ₃	21 mm
d _a	32 mm
l ₁	123 mm
Machines adéquates	Mazak: QT Smart, QT Compact

x	95 mm
h ₁	76 mm
L ₂	68 mm
Z	64 mm
Type de produit	Porte-outils