

**Garant****Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / Dim. plaquette: 40/16mm****Données de commande**

N° commande	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Classe d'article	21T

**Description technique**

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	49 mm
Hauteur de serrage $L_2$	39 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur de tête $L_1$	40 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Code ISO porte-outils	A40T SVUBR/L16
Déport $L_3$	27 mm
Sous-plaquette	269005 8
Longueur totale L	300 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	40 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Sous-plaquette Type 8	269005 8
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500