

Garant
Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 08/07mm

Données de commande

N° commande	260300 08/07
GTIN	4045197878229
Classe d'article	21T

Description

Porte-outils à vis 08/07 mm Code ISO porte-outils: SDNCN 0808D07

Plaquette adaptée: DC.. 0702..

Largeur fonctionnelle L₄ porte-outils neutre: 4 mm

Longueur de col L₁ porte-outils neutre: 7,5 mm

Longueur totale L porte-outils neutre: 60 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269028 22

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	7,5 mm
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	4 mm
Taille plaquette	7 mm
Taille de queue	8 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	60 mm
Code ISO porte-outils	SDNCN 0808D07
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	neutre
Norme	DIN ISO 5610

Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	62,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	269440
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15